



Rapid Start T8

F40T8/TL841 ALTO 25PK

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Datos del producto

Información general		Aprobación y aplicación	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Funciones	ALTO® (ALTO)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	3.5 mg
Información técnica sobre la luz		Información del producto	
Código de color	TL841 [CCT of 4100K (841)]	Nombre del producto del pedido	F40T8/TL841 ALTO 25PK
Flujo luminoso	3,775 lm	Nombre del producto completo	F40T8/TL841 ALTO 25PK
Designación de color	TL841	Código del pedido	927870584101
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4100 K	N.º de material (12NC)	927870584101
Índice de producción de color (IRC)	86	Numerador: cantidad por paquete	1
Operación y aspectos eléctricos		EAN/UPC: producto/caja	046677368470
Consumo de energía	40 W	Numerador: paquetes por caja externa	25
		EAN/UPC - Caja	50046677368475
Mecánica y carcasa			
Forma del foco	T-8		
Peso neto (pieza)	0.194 kg		

Rapid Start T8

Plano de dimensiones

Product

F40T8/TL841 ALTO 25PK

