



# T8 Slimline

## F48T8/TL865/ALTO 30W 25 PK

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

### Advertencias y seguridad

- La lámpara contiene mercurio.
- Administrar de acuerdo con las leyes de eliminación de desechos.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	FA8
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	15.000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	2,445 lm
Designación de color	6.500 Kelvin
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	>81
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	30 W
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Vidrio revestido
Forma del foco	T-8
Peso neto (pieza)	0.156 kg

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	3.5 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F48T8/TL865/ALTO 30W 25 PK
Nombre del producto completo	F48T8/TL865/ALTO 30W 25 PK
Descripción de código local	F48T8/TL865/ALTO 30W 25 PK
Código del pedido	927870986501
N.º de material (12NC)	927870986501
Código local	426841
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677426842
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	50046677426847

## T8 Slimline

### Plano de dimensiones

#### Product

F48T8/TL865/ALTO 30W 25 PK

