



Alto rendimiento T8

F48T8/TL841/HO ALTO 25/1

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Datos del producto

Información general		Aprobación y aplicación	
Tapa-base	R17d (RDC)	Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Funciones	ALTO® (ALTO)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	3.5 mg
Información técnica sobre la luz		Información del producto	
Código de color	TL841 [CCT of 4100K (841)]	Nombre del producto del pedido	F48T8/TL841/HO ALTO 25/1
Flujo luminoso	4,000 lm	Nombre del producto completo	F48T8/TL841/HO ALTO 25/1
Designación de color	TL841	Código del pedido	927871084104
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4100 K	N.º de material (12NC)	927871084104
Índice de producción de color (IRC)	86	Numerador: cantidad por paquete	1
Operación y aspectos eléctricos		EAN/UPC: producto/caja	046677236793
Consumo de energía	44 W	Numerador: paquetes por caja externa	25
		EAN/UPC - Caja	50046677236798
Mecánica y carcasa			
Forma del foco	T-8		
Peso neto (pieza)	0.162 kg		

Alto rendimiento T8

Plano de dimensiones

Product

F48T8/TL841/HO ALTO 25/1

