



Tuff Guard High CRI T8 Lamps

F32T8/TL935/ALTO TG 30PK

Las lámparas Tuff Guard T8 están diseñadas para contener las partículas de vidrio en caso de rotura accidental. Las lámparas revestidas son esenciales para garantizar el bienestar de los clientes, los empleados y las operaciones.

Advertencias y seguridad

- Las lámparas se deben instalar y operar a temperaturas ambiente inferiores a 120 °F.
- Las lámparas no se pueden usar en luminarias con balastos defectuosos, balastos con un cableado incorrecto o balastos que hayan superado su vida útil nominal.
- Las lámparas no se pueden usar en luminarias que produzcan un deficiente con los pines.
- Los tipos de lámparas y los tipos de balastos deben ser compatibles (lámparas de encendido rápido con balasto de encendido rápido, etc.).
- Lámparas recomendadas para luminarias abiertas.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Funciones	ALTO® (ALTO)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	935 [CCT of 3500K]
Ángulo de haz (nominal)	0 °
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3500 K
Índice de producción de color (IRC)	>90

Operación y aspectos eléctricos	
Corriente de la lámpara (nominal)	265 mA
Equivalente en potencia en vatios	32 W

Voltaje (nominal)	137 V
-------------------	-------

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Vidrio revestido
Forma del foco	T-8
Peso neto (pieza)	0.001 kg

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.7 mg

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F32T8/TL935/ALTO TG 30PK
Nombre del producto completo	F32T8/TL935/ALTO TG 30PK

Tuff Guard High CRI T8 Lamps

Código del pedido	927871204905
N.º de material (12NC)	927871204905
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677536497

Numerador: paquetes por caja externa	30
EAN/UPC - Caja	50046677536492

Plano de dimensiones

Product	C (max)	D (max)
F32T8/TL935/ALTO TG 30PK	1,213.6 mm	27.9 mm

