



T8 High CRI Lamps

F32T8/TL930/ALTO 30PK

Las lámparas Philips T8 High CRI con tecnología ALTO II son ideales cuando se requieren propiedades de reproducción cromática mejores.

Datos del producto

Información general		Forma del foco	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Forma del foco	T-8
Funciones	ALTO® (ALTO)	Peso neto (pieza)	0.136 kg
Información técnica sobre la luz		Aprobación y aplicación	
Código de color	930 [CCT of 3000K]	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.7 mg
Ángulo de haz (nominal)	0 °	Información del producto	
Flujo luminoso	2,775 lm	Nombre del producto del pedido	F32T8/TL930/ALTO 30PK
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Nombre del producto completo	F32T8/TL930/ALTO 30PK
Índice de producción de color (IRC)	>90	Código del pedido	927871205101
Operación y aspectos eléctricos		N.º de material (12NC)	927871205101
Consumo de energía	32 W	Numerador: cantidad por paquete	1
Corriente de la lámpara (nominal)	265 mA	EAN/UPC: producto/caja	046677479596
Equivalente en potencia en vatios	32 W	Numerador: paquetes por caja externa	30
Voltaje (nominal)	137 V	EAN/UPC - Caja	50046677479591
Mecánica y carcasa			
Acabado de la luz	Vidrio revestido		

T8 High CRI Lamps

Plano de dimensiones

Product	C (max)	D (max)
F32T8/TL930/ALTO 30PK	1,213.6 mm	27.9 mm

