



T8 High CRI Lamps

F32T8/TL950/ALTO 30PK

Las lámparas Philips T8 High CRI con tecnología ALTO II son ideales cuando se requieren propiedades de reproducción cromática mejores.

Datos del producto

| Información general | |
|---|---------------------------------|
| Tapa-base | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Funciones | ALTO® (ALTO) |
| Información técnica sobre la luz | |
| Código de color | 950 [CCT of 5000K] |
| Ángulo de haz (nominal) | 0° |
| Flujo luminoso | 2,600 lm |
| Designación de color | 5,000 Kelvin |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 5000 K |
| Índice de producción de color (IRC) | >90 |
| Operación y aspectos eléctricos | |
| Consumo de energía | 32 W |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 265 mA |
| Equivalente en potencia en vatios | 32 W |
| Voltaje (nominal) | 137 V |
| Mecánica y carcasa | |
| Acabado de la luz | Vidrio revestido |

| Forma del foco | T-8 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Peso neto (pieza) | 0.136 kg |
| Aprobación y aplicación | |
| Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 1.7 mg |
| Información del producto | |
| Nombre del producto del pedido | F32T8/TL950/ALTO 30PK |
| Nombre del producto completo | F32T8/TL950/ALTO 30PK |
| Código del pedido | 927871205501 |
| N.º de material (12NC) | 927871205501 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 046677479633 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 30 |
| EAN/UPC - Caja | 50046677479638 |

T8 High CRI Lamps

Plano de dimensiones

| Product | C (max) | D (max) |
|-----------------------|------------|---------|
| F32T8/TL950/ALTO 30PK | 1,213.6 mm | 27.9 mm |

