



T8 High CRI Lamps

F32T8/TL965/ALTO 30PK

Las lámparas Philips T8 High CRI con tecnología ALTO II son ideales cuando se requieren propiedades de reproducción cromática mejores.

Datos del producto

Información general		Forma del foco	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Forma del foco	T-8
Funciones	ALTO® (ALTO)	Peso neto (pieza)	0.136 kg
Información técnica sobre la luz		Aprobación y aplicación	
Código de color	965 [CCT of 6500K]	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.7 mg
Ángulo de haz (nominal)	0 °	Información del producto	
Flujo luminoso	2,600 lm	Nombre del producto del pedido	F32T8/TL965/ALTO 30PK
Designación de color	6.500 Kelvin	Nombre del producto completo	F32T8/TL965/ALTO 30PK
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Código del pedido	927871205701
Índice de producción de color (IRC)	>90	N.º de material (12NC)	927871205701
Operación y aspectos eléctricos		Numerador: cantidad por paquete	1
Consumo de energía	32 W	EAN/UPC: producto/caja	046677479640
Corriente de la lámpara (nominal)	265 mA	Numerador: paquetes por caja externa	30
Equivalente en potencia en vatios	32 W	EAN/UPC - Caja	50046677479645
Voltaje (nominal)	137 V		
Mecánica y carcasa			
Acabado de la luz	Vidrio revestido		

T8 High CRI Lamps

Plano de dimensiones

Product	C (max)	D (max)
F32T8/TL965/ALTO 30PK	1,213.6 mm	27.9 mm

