



PLUS T8 High Output

F96T8/TL841/HO/PLUS ALTO 25/1

Las lámparas fluorescentes Philips PLUS T8 High Output de 8 pies reducen el impacto en el medio ambiente al ofrecer una larga vida útil y un bajo contenido de mercurio.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	R17d (RDC)
Funciones	ALTO® Plus
Información técnica sobre la luz	
Código de color	TL841 [CCT of 4100K (841)]
Flujo luminoso	8,200 lm
Designación de color	TL841
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4100 K
Índice de producción de color (IRC)	85
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	86 W
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T-8
Peso neto (pieza)	0.341 kg

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4.4 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F96T8/TL841/HO/PLUS ALTO 25/1
Nombre del producto completo	F96T8/TL841/HO/PLUS ALTO 25/1
Código del pedido	927874084105
N.º de material (12NC)	927874084105
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677236885
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	50046677236880

PLUS T8 High Output

Plano de dimensiones

Product

F96T8/TL841/HO/PLUS ALTO 25/1

