



Alto rendimiento T8

F96T8/D - 6500K 25PK

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	FA8
Información técnica sobre la luz	
Código de color	765 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	3,900 lm
Designación de color	luz natural
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	73
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	60 W
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T-8
Peso neto (pieza)	0.335 kg

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	4.4 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F96T8/D - 6500K 25PK
Nombre del producto completo	F96T8/D - 6500K 25PK
Código del pedido	927874705401
N.º de material (12NC)	927874705401
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677466626
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	50046677466621

Alto rendimiento T8

Plano de dimensiones

Product

F96T8/D - 6500K 25PK

