



T8 Slimline

F96T8/TL865/ALTO 60W 25PK

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Advertencias y seguridad

- La lámpara contiene mercurio.
- Administrar de acuerdo con las leyes de eliminación de desechos.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	FA8
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	15,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	5,365 lm
Designación de color	6.500 Kelvin
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	>81
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	60 W
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Vidrio revestido
Forma del foco	T-8
Peso neto (pieza)	0.335 kg

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4.4 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F96T8/TL865/ALTO 60W 25PK
Nombre del producto completo	F96T8/TL865/ALTO 60W 25PK
Descripción de código local	F96T8/TL865/ALTO 60W 25PK
Código del pedido	927874786501
N.º de material (12NC)	927874786501
Código local	427021
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677427023
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	50046677427028

T8 Slimline

Plano de dimensiones

Product

F96T8/TL865/ALTO 60W 25PK

