



Rapid Start T12

F30T12/WW/RS ALTO 30PK

Las lámparas fluorescentes Philips T12 proporcionan un alto rendimiento y una larga vida útil en una amplia gama de tamaños, formas y tipos.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	29
Flujo luminoso	2,300 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Índice de producción de color (IRC)	53
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	30 W
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T-12
Peso neto (pieza)	0.163 kg

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	No aplica
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	3.5 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F30T12/WW/RS ALTO 30PK
Nombre del producto completo	F30T12/WW/RS ALTO 30PK
Código del pedido	927886002905
N.º de material (12NC)	927886002905
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677132217
Numerador: paquetes por caja externa	30
EAN/UPC - Caja	50046677132212

Rapid Start T12

Plano de dimensiones

Product

F30T12/WW/RS ALTO 30PK

