



# TuffGuard Coated T12

## F40T12/CWSupreme/ALTO TG

Al elegir la lámpara fluorescente Philips TuffGuard™ con tecnología de lámpara ALTO®, reduces el impacto en el medio ambiente, al tiempo que el recubrimiento ayuda a proteger a tus clientes, empleados y reputación. Las lámparas fluorescentes Philips TuffGuard™ cumplen con los requerimientos de sostenibilidad porque reducen el impacto en el medio ambiente con un bajo contenido de mercurio, bajo consumo y larga duración. Los casquillos terminales ecológicos patentados significan que utilizas la tecnología de bajo mercurio ALTO. El recubrimiento grueso de 16 mils de las lámparas fluorescentes TuffGuard™ forma un sello de protección de extremo a extremo, y su duración está garantizada durante toda la vida útil nominal promedio de la lámpara bajo ciertas condiciones

### Advertencias y seguridad

- Se recomienda utilizar todas las lámparas HO únicamente en sistemas abiertos.

### Datos del producto

Información general		Mecánica y carcasa	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Forma del foco	T-12
Funciones	ALTO® (ALTO)	Peso neto (pieza)	0.001 kg
Información técnica sobre la luz		Aprobación y aplicación	
Flujo luminoso	2,600 lm	Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Designación de color	Blanco frío superior	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4.4 mg
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4100 K	Información del producto	
Índice de producción de color (IRC)	89	Nombre del producto del pedido	F40T12/CWSupreme/ALTO TG
Operación y aspectos eléctricos		Nombre del producto completo	F40T12/CWSupreme/ALTO TG
Consumo de energía	40 W	Código del pedido	927887803902
		N.º de material (12NC)	927887803902
		Numerador: cantidad por paquete	1

## TuffGuard Coated T12

EAN/UPC: producto/caja	046677424008
Numerador: paquetes por caja externa	30
EAN/UPC - Caja	50046677424003

### Plano de dimensiones

#### Product

F40T12/CWSupreme/ALTO TG

