



High CRI T12

F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk

Las lámparas Philips T12 High CRI son soluciones de iluminación de bajo consumo que ofrecen una excelente consistencia del color durante toda la vida útil del producto.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	2,545 lm
Designación de color	C50 Supreme
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5000 K
Índice de producción de color (IRC)	90
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	40 W
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T-12
Peso neto (pieza)	0.230 kg

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4.4 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk
Nombre del producto completo	F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk
Código del pedido	927888000213
N.º de material (12NC)	927888000213
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677423896
Numerador: paquetes por caja externa	30
EAN/UPC - Caja	50046677423891

High CRI T12

Plano de dimensiones

Product

F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk

