



High Output T12

F48T12/CW/HO ALTO 15PK

Las lámparas fluorescentes Philips T12 ofrecen un alto rendimiento en una amplia gama de tamaños, formas y tipos.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	R17d (RDC)
Funciones	ALTO® (ALTO)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	33
Flujo luminoso	4,050 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4100 K
Índice de producción de color (IRC)	62

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	60 W

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T-12
Peso neto (pieza)	0.223 kg

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	No aplica
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	3.5 mg


Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F48T12/CW/HO ALTO 15PK
Nombre del producto completo	F48T12/CW/HO ALTO 15PK
Código del pedido	927890203305
N.º de material (12NC)	927890203305
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677369781
Numerador: paquetes por caja externa	15
EAN/UPC - Caja	50046677369786

High Output T12

Plano de dimensiones

Product

F48T12/CW/HO ALTO 15PK



T12 Recessed Double Contact

