



Slimline T12

F72T12/CW ALTO 15PK

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Datos del producto

Información general		Aprobación y aplicación	
Tapa-base	FA8	Producto de ahorro de energía	No aplica
Funciones	ALTO® (ALTO)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	6.8 mg
Información técnica sobre la luz		Información del producto	
Código de color	33	Nombre del producto del pedido	F72T12/CW ALTO 15PK
Flujo luminoso	4,450 lm	Nombre del producto completo	F72T12/CW ALTO 15PK
Designación de color	Blanco frío (CW)	Código del pedido	927893003308
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4100 K	N.º de material (12NC)	927893003308
Índice de producción de color (IRC)	62	Numerador: cantidad por paquete	1
Operación y aspectos eléctricos		EAN/UPC: producto/caja	046677369897
Consumo de energía	56 W	Numerador: paquetes por caja externa	15
		EAN/UPC - Caja	50046677369892
Mecánica y carcasa			
Forma del foco	T-12		
Peso neto (pieza)	0.335 kg		

Slimline T12

Plano de dimensiones

Product

F72T12/CW ALTO 15PK

