

# High Output T12

## F72T12/D/HO ALTO 15PK

Las lámparas fluorescentes Philips T12 ofrecen un alto rendimiento en una amplia gama de tamaños, formas y tipos.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	R17d (RDC)
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	54
Flujo luminoso	5.600 lm
Designación de color	luz natural
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	79
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	85 W
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T-12
Peso neto (pieza)	0.335 kg


Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	No aplica
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	6.8 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F72T12/D/HO ALTO 15PK
Nombre del producto completo	F72T12/D/HO ALTO 15PK
Código del pedido	927893205402
N.º de material (12NC)	927893205402
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677366537
Numerador: paquetes por caja externa	15
EAN/UPC - Caja	50046677366532

# High Output T12

## Plano de dimensiones

### Product

F72T12/D/HO ALTO 15PK



T12 Recessed Double Contact

