



Rapid Start T12

F96T12/DX/HO/ALTO 15PK

Las lámparas fluorescentes Philips T12 proporcionan un alto rendimiento y una larga vida útil en una amplia gama de tamaños, formas y tipos.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	R17d (RDC)
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	57
Flujo luminoso	6,750 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	90
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	110 W
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T-12
Peso neto (pieza)	0.442 kg


Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	6.8 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F96T12/DX/HO/ALTO 15PK
Nombre del producto completo	F96T12/DX/HO/ALTO 15PK
Código del pedido	927894705701
N.º de material (12NC)	927894705701
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677214890
Numerador: paquetes por caja externa	15
EAN/UPC - Caja	50046677214895

Rapid Start T12

Plano de dimensiones

Product

F96T12/DX/HO/ALTO 15PK



T12 Recessed Double Contact

