



High CRI T12

F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk

Las lámparas Philips T12 High CRI son soluciones de iluminación de bajo consumo que ofrecen una excelente consistencia del color durante toda la vida útil del producto.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	FA8
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	5,000 lm
Designación de color	C50 Supreme
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5000 K
Índice de producción de color (IRC)	90
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	75 W
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T-12
Peso neto (pieza)	0.442 kg

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	6.8 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk
Nombre del producto completo	F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk
Código del pedido	927895000211
N.º de material (12NC)	927895000211
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677423872
Numerador: paquetes por caja externa	15
EAN/UPC - Caja	50046677423877

High CRI T12

Plano de dimensiones

Product

F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk

