



# High CRI T12

## F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK

Las lámparas Philips T12 High CRI son soluciones de iluminación de bajo consumo que ofrecen una excelente consistencia del color durante toda la vida útil del producto.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	FA8
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	5,000 lm
Designación de color	Blanco frío superior
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4100 K
Índice de producción de color (IRC)	89
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	75 W
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T-12
Peso neto (pieza)	0.442 kg

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	6.8 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK
Nombre del producto completo	F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK
Código del pedido	927895003704
N.º de material (12NC)	927895003704
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677423193
Numerador: paquetes por caja externa	15
EAN/UPC - Caja	50046677423198

# High CRI T12

## Plano de dimensiones

### Product

F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK

