



# High Output T12

## TL F96T12/CW/HO-O ALTO 110W FLUOR. LAMP

Las lámparas fluorescentes Philips T12 ofrecen un alto rendimiento en una amplia gama de tamaños, formas y tipos.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	R17d (RDC)
Funciones	ALTO® (ALTO)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	33
Flujo luminoso	8,800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4100 K
Índice de producción de color (IRC)	62

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	110 W

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T-12
Peso neto (pieza)	0.442 kg

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	No aplica
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	6.8 mg


Información del producto	
Nombre del producto del pedido	TL F96T12/CW/HO-O ALTO 110W FLUOR. LAMP
Nombre del producto completo	TL F96T12/CW/HO-O ALTO 110W FLUOR. LAMP
Código del pedido	927895203323
N.º de material (12NC)	927895203323
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677381769
Numerador: paquetes por caja externa	15
EAN/UPC - Caja	50046677381764

# High Output T12

## Plano de dimensiones

### Product

TL F96T12/CW/HO-O ALTO 110W FLUOR. LAMP



T12 Recessed Double Contact

