



TUV PL-S

TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX

TUV PL-S lyskilde er en kompakt UVC-lyskilde med en udledning på 254 nm. Lyskildens kompakte størrelse giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV PL-L lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid. Takket være en lyskildesokkel med én ende, er det nemt at udskifte pæren.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G23
Driftslevetid (nom.)	9.000 t
Lysteknisk	
Foringelse i løbet af driftslevetid	20 %
Drift og el	
Strømforbrug	5,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,18 A
Spænding (nom.)	35 V
Mekanik og armaturhus	
Nettovægt (stykke)	22,000 g
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg

CE-mærke	Ja
UV	
UV-C-stråling efter 100 timer	1,2 W
Produktdata	
Ordreprodukt navn	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX
Det fulde produkt navn	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX
Full EOC	871150064248680
Ordrekode	927900504007
Materialenr. (12NC)	927900504007
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500642486
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	60
EAN/UPC – kasse	8711500642509

TUV PL-S

Målskitse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	67 mm	83 mm	105 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX

