



TUV PL-S

TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC

Kompakt tek uçlu düşük basınç cıva buharlı deşarj ampulleri

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G23
Kullanım Ömrü (Nom)	9.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Kullanım Ömründeki Azalma	20 %
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	7,1 W
Lamba Akımı (Nom)	0,175 A
Voltaj (Nom)	46 V
Mekanik ve Muhafaza	
Net Ağırlık (Parça Başına)	26,000 g
Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	3,0 mg

CE İşareti	Evet
UV	
100 saatte UV-C Işıması	1,8 W
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC
Tam ürün adı	TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC
Tam ürün kodu	871829118825400
Sipariş kodu	18825400
Malzeme No. (12NC)	927901104007
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291188254
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	50
EAN/UPC - Kutu	8718291188278


TUV PL-S

Boyutlu çizim



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC	13 mm	28 mm	97 mm	112,5 mm	135,5 mm

Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC

