



UV-B Narrowband PL-L/PL-S

PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX

Philips пропонує надійні лампи типу PL-L і PL-S із вузьким діапазоном хвиль від 305 до 315 нм із піком 311 нм для різних застосувань, як-от фототерапія, сільське господарство та лікування.

Попередження та безпека

- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрить приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.
- Фотобіологічна безпечність – IEC 62471 – група ризику 3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ці вироби випромінюють УФ.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	G23
Термін служби до 50% відмов (ном.)	1 000 година (-н)
Термін служби (ном.)	1 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Код кольору	01
Позначення кольору	Ультрафіолетовий В
УФ-зменшення при 1000 год	20 %
УФ-зменшення при 500 год	15 %
Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	8,6 W
Струм у лампі (ном.)	0,17 A
Напруга (ном.)	60 V


Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	2XT12
Вага нетто (шт.)	32,000 g
Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (ном.)	3,0 mg
УФ	
УФ-В випромінювання 100 год (IEC)	1,0 W
УФ-В випромінювання 5 год (IEC)	1,2 W
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX
Повна назва виробу	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX
Повний код виробу	871150086891680
Код замовлення	927901700121

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

Номер матеріалу (12NC)	927901700121
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8711500868916
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	60


EAN/UPC - корпус	8711500868930
------------------	---------------

Розміри



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

Фотометричні дані



Spectral Power Distribution Colour - PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX

