



TUV PL-S

TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

Kompaktlysrør i PL-S versjon beregnet på desinfisering

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G23
Brukstid (nom.)	9 000 time(r)
Teknisk belysning	
Forringelse ved brukslevetid	20 %
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	8,6 W
lyskildestrøm (nom.)	0,17 A
Spenning (nom.)	60 V
Mekanikk og innfatning	
Nettvekt (stykk)	32,000 g
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
CE-merke	Ja

UV	
UV-C-stråling ved 100 timer	2,5 W
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX
Fullstendig produktnavn	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX
Full EOC	871150061824580
Lokal kodebeskrivelse	3820740
Bestillingskode	927901704007
Materialenr. (12NC)	927901704007
Lokal bestillingskode	3820740
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500618245
SAP-teller – pakker per utvendige	60
EAN/UPC – boks	8711500618269

TUV PL-S

Målskisse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

