



# Blue (/52) - PL-L, PL-S

## PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX

Лампи Philips PL-L/PL-S колір 52 випромінюють практично весь свій світловий потік у діапазоні 400–500 нм із піком 450 нм без короткохвильового діапазону УФ-В. Тому вони ідеально підходять для систем, що використовуються в сільському господарстві та фототерапії жовтяниці в новонароджених.

### Попередження та безпека

- Розбиття лампи навряд чи вплине на ваше здоров'я. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Помістіть уламки в герметичний целофановий пакет і передайте їх у місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

### Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	G23
Термін служби до 50% відмов (ном.)	8 000 година (-н)
Термін служби (ном.)	2 000 година (-н)

Світлотехнічні	
Код кольору	52
Світловий потік	130 lm
Світловіддача (номінальна) (ном.)	15 lm/W
УФ-зменшення при 1000 год	20 %

Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	8,6 W
Струм у лампі (ном.)	0,17 A
Напруга (ном.)	60 V

Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	2XT12
Вага нетто (шт.)	32,000 g

Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (ном.)	3,0 mg


Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX
Повна назва виробу	PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX
Повний код виробу	871150064471880
Код замовлення	927901705203
Номер матеріалу (12NC)	927901705203
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8711500644718
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	60

## Blue (/52) - PL-L, PL-S

EAN/UPC - корпус


8711500644732

### Розміри



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167,5 mm

### Фотометричні дані



Spectral Power Distribution Colour - PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX

