



## Světelný zdroj:

Kompaktní jednopaticové nízkotlaké rtuťové výbojky

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Obecné informace

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Patice krytky     | 2G7     |
| Životnost (jmen.) | 9 000 h |

### Světelně technické

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Pokles při užitečné životnosti | 20 % |
|--------------------------------|------|

### Provozní a elektrické

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Spotřeba energie     | 8,6 W  |
| Proud zdroje (jmen.) | 0,17 A |
| Napětí (jmen.)       | 60 V   |

### Mechanické a materiály

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Celková hmotnost (kus) | 30,000 g |
|------------------------|----------|

## Certifikace a použití

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 3,0 mg |
| Značka CE                | Ano    |


## UV záření

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| UV-C záření při 100 h | 2,3 W |
|-----------------------|-------|

## Označení a balení


|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Objednávací název produktu       | TUV PL-S 9W/4P             |
| Celý název výrobku               | TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX |
| Full EOC                         | 871150071083380            |
| Kód objednávky                   | 71083380                   |
| Číslo materiálu (12NC)           | 927901904007               |
| Číslování – počet v balení       | 1                          |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500710833              |
| Číslování SAP – balení v krabici | 60                         |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500710864              |

## Rozměrové výkresy



| Product        | D1 (max) | D (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|----------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| TUV PL-S 9W/4P | 13 mm    | 28 mm   | 127,2 mm | 144,5 mm | 151,1 mm |

## Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 9W/4P