



TUV PL-S

TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Marca CE	
Base del casquillo	2G7		Sí
Vida útil (nom.)	9.000 hora(s)	UV	
Datos técnicos de la luz		Radiación UV-C en 100 h	2,3 W
Depreciación en vida útil	20 %	Datos de producto	
Operativos y eléctricos		Nombre de producto del pedido	TUV PL-S 9W/4P
Consumo de energía	8,6 W	Nombre completo del producto	TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX
Corriente de lámpara (nom.)	0,17 A	Full EOC	871150071083380
Voltaje (nom.)	60 V	Código de pedido	71083380
Mecánicos y de carcasa		Código 12NC	927901904007
Peso neto (pieza)	30,000 g	Cantidad por paquete	1
		EAN/UPC - Producto/Caja	8711500710833
		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	60
		Embalaje con código EAN/UPC	8711500710864
Aprobación y aplicación			
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg		


TUV PL-S

Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/4P	13 mm	28 mm	127,2 mm	144,5 mm	151,1 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 9W/4P

