



# Purificação de ar e água TUV PL-S

## TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX

As lâmpadas TUV PL-S são lâmpadas UVC (germicidas) compactas utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. The compact size of the lamp allows for a small system design and design flexibility. As lâmpadas TUV PL-S proporcionam uma emissão UV constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Thanks to the single-ended lamp base, lamp replacement is easy.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	2G7
Vida útil (Nom.)	9.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Depreciação na vida útil	20 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	8,6 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,17 A
Tensão (Nom.)	60 V


Características mecânicas e compartimento	
Peso líquido (Peça)	30,000 g
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg
Marca CE	Sim
UV	
Radiação UV-C às 100 h	2,3 W
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TUV PL-S 9W/4P
Nome do produto completo	TUV PL-S 9W/4P 1CT/6X10BOX
Código do produto completo	871150071083380

## Purificação de ar e água TUV PL-S

Código de encomenda	71083380
N.º material (12NC)	927901904007
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500710833

Numerador – Embalagens por caixa exterior	60
EAN/UPC – Caso	8711500710864

### Desenho dimensional



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/4P	13 mm	28 mm	127,2 mm	144,5 mm	151,1 mm

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TUV PL-S 9W/4P

