

# PHILIPS

# Lighting



## TUV PL-S

### TUV PL-S 9W/4P

TUV PL-S 燈管屬於小型 UV-C 254 nm 燈。由於體積小可容納於小型系統，因此在設計方面也能帶來較大彈性。TUV PL-S 燈管在整個使用壽命期間內的 UV 輸出近乎穩定。由於採用單端燈底座，因此替換十分方便。

#### 安全提示


- 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。
- 危險：高風險第 3 類紫外線產品。這類燈管會發出高功率 UV 輻射，可能會嚴重傷害皮膚和眼睛。請避免皮膚和眼睛接觸未加護罩的產品。建議您只在封閉式環境下使用，以阻絕輻射。
- 長時暴露在 UV-C 及/或臭氧環境中的工廠及/或原料可能會損壞及/或褪色。

#### 产品数据

| 一般資訊           |          | CE 標誌            |                 |
|----------------|----------|------------------|-----------------|
| 燈座基底           | 2G7      | 是                |                 |
| 可用使用時間 (標稱)    | 9,000 h  |                  |                 |
| 照明技術           |          | UV               |                 |
| 使用壽命期間的折舊      | 20 %     | UV-C 輻射 (100 小時) | 2.3 W           |
| 運轉與電力          |          | 產品資料             |                 |
| 耗電量            | 8.6 W    | 下訂產品名稱           | TUV PL-S 9W/4P  |
| 燈具電流 (標稱)      | 0.17 A   | 完整產品名稱           | TUV PL-S 9W/4P  |
| 電壓 (標稱)        | 60 V     | 完整產品代碼           | 871150071083380 |
| 機械與外罩          |          | 訂單代碼             | 927901904007    |
| 淨重 (個)         | 30.000 g | 材質 Nr. (12NC)    | 927901904007    |
| 認證與應用          |          | 分子 - 每個包裝的數量     | 1               |
| 汞 (Hg) 含量 (標稱) | 3.0 mg   | EAN/UPC - 產品/案例  | 8711500710833   |
|                |          | 分子 - 每一外盒包裝      | 60              |
|                |          | EAN/UPC - 箱      | 8711500710864   |


# TUV PL-S

## 二维绘图



| Product        | D1 (max) | D (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|----------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| TUV PL-S 9W/4P | 13 mm    | 28 mm   | 127.2 mm | 144.5 mm | 151.1 mm |

## 光度数据



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 9W/4P

