



TUV PL-S

TUV PL-S 9W/4P

TUV PL-S 燈管屬於小型 UV-C 254 nm 燈。由於體積小可容納於小型系統，因此在設計方面也能帶來較大彈性。TUV PL-S 燈管在整個使用壽命期間內的 UV 輸出近乎穩定。由於採用單端燈底座，因此替換十分方便。

安全提示


- 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。
- 危險：高風險第 3 類紫外線產品。這類燈管會發出高功率 UV 輻射，可能會嚴重傷害皮膚和眼睛。請避免皮膚和眼睛接觸未加護罩的產品。建議您只在封閉式環境下使用，以阻絕輻射。
- 長時暴露在 UV-C 及/或臭氧環境中的工廠及/或原料可能會損壞及/或褪色。

产品数据

一般資訊	
燈座基底	2G7
可用使用始間 (標稱)	9,000 h
照明技術	
使用壽命期間的折舊	20 %
運轉與電力	
耗電量	8.6 W
燈具電流 (標稱)	0.17 A
電壓 (標稱)	60 V
機械與外罩	
淨重 (個)	30.000 g
認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	3.0 mg


CE 標誌	是
UV	
UV-C 輻射 (100 小時)	2.3 W
產品資料	
下訂產品名稱	TUV PL-S 9W/4P
完整產品名稱	TUV PL-S 9W/4P
完整產品代碼	871150071083380
訂單代碼	927901904007
材質 Nr. (12NC)	927901904007
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500710833
分子 - 每一外盒包裝	60
EAN/UPC - 箱	8711500710864

二维绘图



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/4P	13 mm	28 mm	127.2 mm	144.5 mm	151.1 mm

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 9W/4P

