



Actinic BL PL-S/PL-L

PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Ferner stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	
Socket	G23		30 %
Betrieb und Elektrik			
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8.000 Stunde(n)	Systemleistung	11,6 W
Nettlebensdauer (Nom)	2.000 Stunde(n)	Lampenstrom (Nom)	0,16 A
Lichttechnische Daten			
Farbcode	210 [leadfree 360 glass (10)]	Spannung (Nom)	89 V
Lichtfarbe	Ultraviolett A	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	227	Kolbenform	2XT12
Farbkoordinate Y (nom.)	212	Nettogewicht (Stück)	43,000 g
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	15 %		

Actinic BL PL-S/PL-L

UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	2,81 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX
Gesamt-Produktcode	871150095201180
Bestellcode	95201180


Material-Nr. (12NC)	927902321007
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500952011
Zähler – Pakete pro Außenkarton	60
EAN Umverpackung	8711500952035

Abmessungsskizzen



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	198 mm	213,3 mm	236,3 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX

