



TUV PL-L

TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

TUV PL-L-lampen zijn compacte UV-C-lampen die een piek op 253,7 nm uitstralen. Door de compacte afmeting van de lamp is een klein systeem en ontwerpflexibiliteit mogelijk. TUV PL-L-lampen leveren bijna een constante UV-opbrengst gedurende de hele levensduur. Dankzij de enkelzijdige lampvoet is het vervangen van de lamp een koud kunstje.

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2G11
Nuttige levensduur (nom.)	9.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Afname gedurende nuttige levensduur	20 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	18 W
Lampstroom (nom.)	0,375 A
Spanning (nom.)	58 V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Nettogewicht (per stuk)	60,900 g
Keurmerken en classificaties	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg


CE-markering	Ja
UV	
UV-C-straling bij 100 uur	5 W
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25
Volledige productnaam	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25
Full EOC	871150062492540
Bestelcode	8711500624925
Materiaalnr. (12NC)	927903004007
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500624925
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500624932

Maatschets



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

