



TUV PL-L

TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

Kompaktlysrør i PL-L verjon beregnet for desinfisering

Warnings and safety


- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	2G11
Brukstid (nom.)	9 000 time(r)
Teknisk belysning	
Forringelse ved brukslevetid	20 %
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	18 W
lyskildestrøm (nom.)	0,375 A
Spenning (nom.)	58 V
Mekanikk og innfatning	
Nettvekt (stykk)	60,900 g
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg
CE-merke	Ja

UV	
UV-C-stråling ved 100 timer	5 W
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25
Fullstendig produktnavn	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25
Full EOC	871150062492540
Lokal kodebeskrivelse	3861620
Bestillingskode	927903004007
Materialenr. (12NC)	927903004007
Lokal bestillingskode	3861620
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500624925
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500624932

Målskisse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

