



TUV PL-L

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

TUV PL-L lyskilde er en kompakt UVC-lyskilde med en topudledning på 253,7 nm. Lyskildens kompakte størrelse giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV PL-L lyskilden giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid. Takket være en lyskildesokkel med én ende, er det nemt at udskifte pæren.

Advarsler og sikkerhed


- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	2G11
Driftslevetid (nom.)	9.000 t
Lysteknisk	
Foringelse i løbet af driftslevetid	20 %
Drift og el	
Strømforbrug	36 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,435 A
Spænding (nom.)	106 V
Mekanik og armaturhus	
Nettovægt (stykke)	104,000 g
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,4 mg

CE-mærke	Ja
UV	
UV-C-stråling efter 100 timer	12,2 W
Produktdata	
Ordreprodukt navn	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Det fulde produkt navn	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Full EOC	871150062878740
Ordrekode	927903404007
Materialenr. (12NC)	927903404007
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500628787
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500628794

Målskitse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

