



TUV PL-L

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

Lampes à décharge compactes à culot simple à vapeur de mercure basse pression

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales	
Culot	2G11
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Dépréciation à la durée de vie utile	20 %
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	36 W
Courant lampe (nom.)	0,435 A
Tension (nom.)	106 V
Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	104,000 g
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg

Marquage CE	Oui
UV	
Rayonnement UV-C à 100 heures	12,2 W
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Nom de produit complet	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25
Code EOC	871150062878740
Code de commande	62878740
Code 12NC	927903404007
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500628787
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500628794

TUV PL-L

Schéma dimensionnel



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

