



Actinic BL PLS/PLL - kompakt størrelse for større designfrihed

Med en optimeret ydelse for at tiltrække flest mulig insekter, tilbyder Philips Actinic BL PLS/PLL-lyskilderne en mere kompakt løsning for elektroniske insektdræbersystemer. Og med et udvalg af forskellige wattstørrelser, er de også velegnede til fotopolymerisations- og reprografiprocesser. I tillæg leverer Philips et bredt udvalg af BL TL, BL TLD, og BL T5 versioner, samt en rund og en T5-version. Derfor har produktdesignere en høj grad af fleksibilitet, når de vælger det bedste belysningsarmaturløsning til deres behov inkluderer kompakte design. For ekstra sikkerhed er der en speciel splintringsikker Secura valgmulighed som sikrer, at alt lyskildens glas og komponenter holdes sammen af en særlig ydre kappe i tilfælde af utilsigtet knusning. Derfor har produktdesignere en høj grad af fleksibilitet, når de vælger det bedste armaturløsning til deres behov. Disse lyskilder udgør desuden, som 100% blyfri produkter med lavt kviksølvindhold, et ansvarligt, miljøbevidst valg.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Generelle oplysninger

Fod	2G11
Levetid til 50 % fejl (nom.)	11.000 t
Driftslevetid (nom.)	5.000 t

Lysteknisk

Farvekode	210 [leadfree 360 glass (10)]
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	220
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	215
UV-forringelse efter 2000 timer	15 %
UV-forringelse efter 5000 timer	50 %


Drift og el

Strømforbrug	36 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,435 A
Spænding (nom.)	106 V

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	2xT16
Nettovægt (stykke)	104,000 g

Målskitse



Product	D1 (max)	D (max)	C1	A (max)	B (max)	C (max)
Insect PL-L 36W /10	18 mm	39 mm	20,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2,1 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2,0 mg


UV

UV-A-stråling, 100 t. (IEC)	8,5 W
-----------------------------	-------

Produktdata

Ordreproduktnavn	Insect PL-L 36W /10
Det fulde produkt navn	Insect PL-L 36W /10
Full EOC	871150026481740
Ordrekode	927903421007
Materialenr. (12NC)	927903421007
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500264817
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500264824

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - Insect PL-L 36W /10