



Tuotekuvaus

Actinic BL PLS/PLL - Kompakti koko suurempaa vapautta varten Optimoidun hyönteisiä houkuttelevan suorituskyvyn Philips Actinic BL PLS/PLL -lamput tarjoavat pienikokoisemman ratkaisun elektronisiin hyönteisten torjuntajärjestelmiin. Laajan wattilukuvalikoiman ansiosta ne sopivat myös fotopolymeerisaatioon ja reprografisiin prosesseihin. Lisäksi Philips tarjoaa laajan valikoiman BL TL, BL TLD ja BL T5 -tuotteita ja yksikantaisia kompakteja malleja sekä pyöreään että T5-mallin. Täten tuotesuunnittelijoilla on suuri vapaus valitessaan parhaan ratkaisun vaatimuksiensa mukaisesti Sisältää kompakteja malleja. Turvallisuuden parantamiseksi lampuissa on erityinen pirstoutumaton suojakerros SecuraTakaa, että kaikki lampun lasi ja osat pysyvät ulkoisessa vaipassa mahdollisen rikkoutumisen yhteydessä. Täten tuotesuunnittelijoilla on suuri vapaus valitessaan parhaan ratkaisun vaatimuksiensa mukaisesti. Tuote on 100 % lyijytön ja se sisältää vain vähän elohopeaa, joten valinta on myös ympäristöystävällinen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Yleistä tietoa

Lampun kanta	2G11
Nimelliskäyttöikä 50 %:n vikatiheyteen	11 000 tuntia
Hyötykäyttöikä (nim.)	5 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Värikoodi	210 [leadfree 360 glass (10)]
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	220
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	215
UV-alenema 2 000 käyttöikäkätunnin kohdalla	15 %
UV-alenema 5 000 käyttöikäkätunnin kohdalla	50 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tehonkulutus	36 W
Lampun virta (nim.)	0,435 A
Jännite (nim.)	106 V

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun muoto	2xT16
Nettopaino	104,000 g

Merkinnät ja luokitukset

Elohopeapitoisuus (Hg) (maks.)	2,1 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg


UV

UV-A-säteily 100 tunnin kohdalla (IEC)	8,5 W
--	-------

Tuotetiedot


Tuoteversion nimi	Insect PL-L 36W /10
Tuoteversion nimi	Insect PL-L 36W /10
EOC-koodi	871150026481740
12NC-koodi	927903421007
12NC-koodi	927903421007
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500264817
Tuotepakkausten määrä laatikossa	25
Laatikon EAN-koodi	8711500264824

Mittapiirros



Product	D1 (max)	D (max)	C1	A (max)	B (max)	C (max)
Insect PL-L 36W /10	18 mm	39 mm	20,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - Insect PL-L 36W /10