



Actinic BL PL-S/PL-L

Insect PL-L 36W /10

Actinic BL PLS/PLL - Kompakti koko suurempaa vapautta varten Optimoidun hyönteisiä houkuttelevan suorituskyvyn Philips Actinic BL PLS/PLL -lamput tarjoavat pienikokoisemman ratkaisun elektronisiin hyönteisten torjuntajärjestelmiin. Laajan wattilukuvalikoiman ansiosta ne sopivat myös fotopolymeerisaatioon ja reprografisiin prosesseihin. Lisäksi Philips tarjoaa laajan valikoiman BL TL, BL TLD ja BL T5 -tuotteita ja yksikantaisia kompakteja malleja sekä pyöreän että T5-mallin. Täten tuotesuunnittelijoilla on suuri vapaus valitessaan parhaan ratkaisun vaatimuksiensa mukaisesti Sisältää kompakteja malleja. Turvallisuuden parantamiseksi lamput on erityinen pirstoutumaton suojakerros SecuraTakaa, että kaikki lampun lasi ja osat pysyvät ulkoisessa vaipassa mahdollisen rikkoutumisen yhteydessä. Täten tuotesuunnittelijoilla on suuri vapaus valitessaan parhaan ratkaisun vaatimuksiensa mukaisesti. Tuote on 100 % lyijytön ja se sisältää vain vähän elohopeaa, joten valinta on myös ympäristöystävällinen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		UV-alenema 5 000 käyttöikätunnin kohdalla	
Lampun kanta	2G11		50 %
Nimelliskäyttöikä 50 %:n vikatiheyteen	11 000 tuntia	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Hyötykäyttöikä (nim.)	5 000 tuntia	Tehonkulutus	36 W
Valaistuksen tekniset tiedot		Lampun virta (nim.)	0,435 A
Värikoodi	210 [leadfree 360 glass (10)]	Jännite (nim.)	106 V
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	220	Mekaaniset tiedot ja runko	
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	215	Lampun muoto	2xT16
UV-alenema 2 000 käyttöikätunnin kohdalla	15 %		

Actinic BL PL-S/PL-L

Nettopaino	104,000 g
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (maks.)	2,1 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
UV	
UV-A-säteily 100 tunnin kohdalla (IEC)	8,5 W
Tuotetiedot	
Tuotteen nimi	Insect PL-L 36W /10


Tuotteen nimi	Insect PL-L 36W /10
EOC-koodi	871150026481740
12NC-koodi	927903421007
12NC-koodi	927903421007
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500264817
Tuotepakkausten määrä laatikossa	25
Laatikon EAN-koodi	8711500264824

Mittapiirros



Product	D1 (max)	D (max)	C1	A (max)	B (max)	C (max)
Insect PL-L 36W /10	18 mm	39 mm	20,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - Insect PL-L 36W /10

Actinic BL PL-S/PL-L

