



# Actinic BL PL-S/PL-L

## Insect PL-L 36W /10

Actinic BL Secura för extra säkerhet, HACCP-godkänt. Det yttre höljet håller allt glassplitter och alla komponenter på plats i händelse av att röret går sönder. Liksom övriga Actinic är Secura optimerat för att attrahera de flesta insekter. Lågt kvicksilverinnehåll och 100 % blyfritt innehåll gör det till ett bra miljöval.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata


| Allmän information                |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Sockel                            | 2G11                          |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 11 000 h                      |
| Livslängd (nom)                   | 5 000 h                       |
| Ljusteknik                        |                               |
| Färgkod                           | 210 [leadfree 360 glass (10)] |
| Kromaticitetskoordinat X (nom)    | 220                           |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom)    | 215                           |
| UV-nedgång efter 2 000 tim        | 15 %                          |
| UV-nedgång efter 5 000 tim        | 50 %                          |
| Drift och elektricitet            |                               |
| Strömförbrukning                  | 36 W                          |
| Lampström (nom)                   | 0,435 A                       |
| Spänning (nom)                    | 106 V                         |

| Mekanik och armaturhus          |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Lampform                        | 2 x T16             |
| Nettovikt (styck)               | 104,000 g           |
| Användning och godkännande      |                     |
| Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)  | 2,1 mg              |
| Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)  | 2,0 mg              |
| UV                              |                     |
| UV-A-strålning 100 tim (IEC)    | 8,5 W               |
| Produktdata                     |                     |
| Beställningsproduktnamn         | Insect PL-L 36W /10 |
| Fullständigt produktnamn        | Insect PL-L 36W /10 |
| Full EOC                        | 871150026481740     |
| Beställningsnummer              | 927903421007        |
| Materialnummer (12NC)           | 927903421007        |
| Räknare – antal per förpackning | 1                   |

Actinic BL PL-S/PL-L


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8711500264817 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 25            |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711500264824 |

Måttskiss



| Product             | D1 (max) | D (max) | C1      | A (max)  | B (max) | C (max)  |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|
| Insect PL-L 36W /10 | 18 mm    | 39 mm   | 20,0 mm | 384,2 mm | 410 mm  | 416,6 mm |

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - Insect PL-L 36W /10

