



Blue (/52) - PL-L, PL-S

PL-L 18W/52/4P 1CT/25

Лампи Philips PL-L/PL-S колір 52 випромінюють практично весь свій світловий потік у діапазоні 400–500 нм із піком 450 нм без короткохвильового діапазону УФ-В. Тому вони ідеально підходять для систем, що використовуються в сільському господарстві та фототерапії жовтяниці в новонароджених.

Попередження та безпека

• Розбиття лампи навряд чи вплине на ваше здоров'я. Якщо лампа розбилася, провітриті приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Помістіть уламки в герметичний целофановий пакет і передайте їх у місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.


Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	2G11
Світлотехнічні	
Код кольору	52
Світловий потік	330 lm
Координата хроматичності X (номінальна)	155
Координата хроматичності Y (номінальна)	75
Експлуатаційні й електричні	
Споживана потужність	17,5 W
Струм у лампі (ном.)	0,375 A
Напруга (ном.)	57 V
Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	2xT16

Вага нетто (шт.)	60,900 g
Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (ном.)	4,4 mg
Знак CE	Так
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	PL-L 18W/52/4P 1CT/25
Повна назва виробу	PL-L 18W/52/4P 1CT/25
Повний код виробу	872790080517800
Код замовлення	927904105206
Номер матеріалу (12NC)	927904105206
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8727900805178
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	25
EAN/UPC - корпус	8727900805185

Blue (/52) - PL-L, PL-S

Розміри



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/52/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	188,2 mm	214 mm	220,6 mm

