



TUV PL-L

TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25

Le lampade TUV PL-L sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-L offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

| Informazioni generali | | Approvazione e applicazione | |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|
| Attacco | 2G11 | Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 4,4 mg |
| Vita utile (Nom) | 9.000 ore | Marchio CE | SI |
| Dati tecnici di illuminazione | | UV | |
| Deprezzamento alla durata di vita utile | 20 % | Radiazione UV-C a 100 ore | 18,7 W |
| Funzionamento e parte elettrica | | Dati del prodotto | |
| Consumo energetico | 55 W | Nome prodotto ordine | TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25 |
| Corrente lampada (Nom) | 0,525 A | Nome completo prodotto | TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25 |
| Tensione (Nom) | 105 V | Full EOC | 871150063379840 |
| Meccanica e corpo | | Descrizione codice locale | PLLTUV55 |
| Peso netto (Pezzo) | 134,000 g | Codice d'ordine | 63379840 |
| | | Codice materiale (12NC) | 927908704007 |
| | | Codice locale | PLLTUV55 |
| | | Numeratore - Quantità per confezione | 1 |

TUV PL-L


| | |
|---------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8711500633798 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 25 |
| EAN/UPC - Case | 8711500633804 |

Disegno tecnico



| Product | D1 (max) | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|---------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25 | 18 mm | 38 mm | 505 mm | 530 mm | 535 mm |

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25

