



# Actinic BL PL-L Secura

## PL-L 36W/10/4P SECURA 1CT/25

Con un espectro optimizado que coincide con la sensibilidad ocular de la mosca doméstica, las lámparas Actinic BL PL-L Secura son perfectas para atraer insectos. Con el formato de producto PL-L compacto en una variedad de potencias, son posibles nuevos diseños atractivos. Además, estas lámparas prácticamente no tienen salida UV-B, por lo que son perfectamente seguras. Además, cuentan con una funda especial "Secura" que mantiene todos los vidrios y componentes juntos en caso de rotura accidental. Esto elimina el riesgo de que las astillas de vidrio caigan sobre las áreas de preparación de alimentos, por ejemplo. Y es por eso que cumple con los estrictos requerimientos HACCP. Es más, con el menor contenido de mercurio de la industria y al estar 100% libres de plomo, estas lámparas representan una muy buena opción ambiental.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún impacto en su salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire las piezas, preferiblemente con guantes. Colóquelas en una bolsa de plástico sellada y llévela a las instalaciones de separación de residuos locales para su reciclaje. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	2G11
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	10,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	10
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	228
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	215
Devaluación de UV a 2000 h	20 %


Devaluación de UV a 5000 h	40 %
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	36 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.440 A
Voltaje (nominal)	108 V
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	2xT16

# Actinic BL PL-L Secura

Peso neto (pieza)	133.000 g
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2.0 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2
<b>Ultravioleta</b>	
Radiación de UV-A a 100 h (IEC)	7.7 W
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	PL-L 36W/10/4P SECURA 1CT/25


Nombre del producto completo	PL-L 36W/10/4P SECURA 1CT/25
Full EOC	871829119443900
Código del pedido	927909121001
N.º de material (12NC)	927909121001
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291194439
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8718291194446

## Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	C1	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 36W/10/4P SECURA 1CT/25	27 mm	40 mm	20.0 mm	404.2 mm	430.0 mm	436.6 mm

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - PL-L 36W/10/4P SECURA 1CT/25

## Actinic BL PL-L Secura

