



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	3 070 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	86 lm/W
Index podání barev (CRI)	82

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	36,6 W
Proud zdroje (jmen.)	0,560 A

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8
Celková hmotnost (kus)	120,000 g


Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Registrační číslo EPREL	423417

# MASTER TL-D Super 80

Značka CE	Ano
<b>Označení a balení</b>	
Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25
Celý název výrobku	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25
Full EOC	871150055874940
Kód objednávky	55874940


Číslo materiálu (12NC)	927923083014
Místní kód	TLD36183
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500558749
Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500558756

## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm



## Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25


# MASTER TL-D Super 80

## Životnost



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

