



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	15.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	3.100 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	86 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	36,6 W

Curent lampă (nom.)	0,560 A
---------------------	---------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8
Greutate netă (bucată)	120,000 g


Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consum de energie kWh/1000 h	37 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423418
Marcaj CE	Da

# MASTER TL-D Super 80

Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25
Numele complet al produsului	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25
Full EOC	871150055877040
Cod de comandă	55877040


Număr material (12NC)	927923084014
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500558770
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500558787

## Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

## Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

## Durăta de viață




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

# MASTER TL-D Super 80

## Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840  
SLV/25

