MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25

De MASTER TL-D HF Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp is ontworpen om te werken op speciale hoogfrequente elektronische VSA's. Hij is niet bestemd voor algemeen gebruik.

Waarschuwingen en veiligheid

- Er moet een speciaal elektronisch VSA worden gebruikt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.400 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	87,5 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	16,5 W
Lampstroom (nom.)	0,255 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8
Nettogewicht (per stuk)	71,000 g

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	17 kWh

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER TL-D HF Super 80

EPREL-registratienummer	423437

Lokale code	TLD16WHF840
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500631473
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500631480

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25
Volledige productnaam	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25
Full EOC	871150063147340
Bestelcode	8711500631473
Materiaalnr. (12NC)	927924084023

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25

MASTER TL-D HF Super 80

Levensduur



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.