



# T8 estándar

## F32T8/TL840/ALTO 25PK


Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

### Datos del producto

Información general		Aprobación y aplicación	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Funciones	ALTO® (ALTO)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2.0 mg
Información técnica sobre la luz		Información del producto	
Código de color	TL840 [CCT of 4000K (840)]	Nombre del producto del pedido	F32T8/TL840/ALTO 25PK
Flujo luminoso	2,850 lm	Nombre del producto completo	F32T8/TL840/ALTO 25PK
Designación de color	TL840	Full EOC	871869674549600
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Descripción de código local	F32T8/TL840/ALTO 25PK
Índice de producción de color (IRC)	80	Código del pedido	927925484001
Operación y aspectos eléctricos		N.º de material (12NC)	927925484001
Consumo de energía	32 W	Código local	348490
Mecánica y carcasa		Numerador: cantidad por paquete	1
Forma del foco	T8	EAN/UPC: producto/caja	8718696745496
Peso neto (pieza)	0.130 kg	Numerador: paquetes por caja externa	25
		EAN/UPC - Caja	8718696745502

## T8 estándar

### Plano de dimensiones



#### Product

F32T8/TL840/ALTO 25PK

