



T8 estándar

F32T8/TL850/ALTO 25PK

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Funciones	ALTO® (ALTO)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	TL850 [CCT of 5000K (850)]
Flujo luminoso	2,850 lm
Designación de color	TL850
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5000 K
Índice de producción de color (IRC)	80
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	32 W
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T8
Peso neto (pieza)	0.130 kg

Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2.0 mg
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F32T8/TL850/ALTO 25PK
Nombre del producto completo	F32T8/TL850/ALTO 25PK
Full EOC	871869674551900
Descripción de código local	F32T8/TL850/ALTO 25PK
Código del pedido	927925485001
N.º de material (12NC)	927925485001
Código local	348508
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696745519
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8718696745526

T8 estándar

Plano de dimensiones

Product
F32T8/TL850/ALTO 25PK

