



# TL5 Essential HE Super 80

## TL5 Essential 14W/827 1SL/40

飛利浦 TL5 Essential Super80 是一款全新的日光燈管，價格經濟實惠，可靠耐用，能為居家使用者和專業使用者提供優美的迷你照明解決方案。

### 安全提示

· 20,000 小時使用壽命 (3 小時循環，50% 維持不減)，搭配符合 ENEC 標準的預熱安定器。非 ENEC 標準安定器的使用效能可能與此處資訊有所不同。


### 产品数据

一般資訊	
燈座基底	G5
照明技術	
色碼	827 [CCT of 2700K]
光通量	1,350 lm
色彩名稱	白熾白色
相關色溫 (標稱)	2700 K
光效 (額定) (標準)	88 lm/W
演色性指數 (CRI)	82
運轉與電力	
耗電量	14.3 W
燈具電流 (標稱)	0.170 A
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
燈泡形狀	T5

淨重 (個)	0.042 kg
認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	2.0 mg
產品資料	
下訂產品名稱	TL5 Essential 14W/827 1SL/40
完整產品名稱	TL5 Essential 14W/827 1SL/40
完整產品代碼	872790092104500
訂單代碼	927925982758
材質 Nr. (12NC)	927925982758
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8727900921045
分子 - 每一外盒包裝	40
EAN/UPC - 箱	8727900921052


# TL5 Essential HE Super 80

## 二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 14W/827 1SL/40	17.0 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm

## 光度数据



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 14W/827 1SL/40

