



TL5 Essential HE Super 80

14 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube

Đèn Philips TL5 Essential Super80 là loại đèn huỳnh quang mới mang đến cho các hộ gia đình và người dùng chuyên nghiệp một giải pháp chiếu sáng tinh gọn mỹ mãn, với độ tin cậy cao ở mức giá thấp.

Cảnh báo và An toàn

- Tuổi thọ 20.000 giờ (khi đèn còn duy trì 50% công năng với chu kỳ chiếu sáng 3 giờ) với chấn lưu làm nóng trước tuân thủ ENEC. Công năng suốt thời gian sử dụng có thể khác nếu sử dụng chấn lưu không tuân thủ ENEC.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	G5
Tuổi thọ danh định	15.000 h

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	865 [CCT of 6500K]
Quang thông	1.260 lm
Ký hiệu màu sắc	Ánh sáng ban ngày mát
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	84 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	82

Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	14 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	0,170 A

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	T5
Trọng lượng tịnh (Bộ)	47,500 g


Phê duyệt và ứng dụng	
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	2,0 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	15 kWh

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	14 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube
Tên sản phẩm đầy đủ	14 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube
Mã sản phẩm đầy đủ	871150057035255
Mã đơn hàng	927925986558
Số vật liệu (12NC)	927925986558
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1

TL5 Essential HE Super 80


EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500570352
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	40
EAN/UPC - Vỏ	8711500570369

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
14 W G5 Cool daylight Linear fluorescent tube	17,0 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 14W/865 1SL/40

