



# MASTER TL5 Secura



## MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40

Esta lámpara TL5 High Output Secura (diámetro de tubo de 16 mm) tiene un recubrimiento protector que retiene el vidrio y los componentes de la lámpara en caso de rotura accidental. La lámpara se puede identificar fácilmente por un anillo azul en un extremo. Las zonas de aplicación son todas las ubicaciones en las que la rotura de cristal puede alterar las operaciones y puede tener incidencia sobre la seguridad del producto y las personas, p. ej. el sector de las bebidas y la alimentación. Esta lámpara cumple con la certificación HACCP y es compatible con la certificación HACCP.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G5	Consumo de energía	49,4 W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Corriente de lámpara (nom.)	0,255 A
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Regulable	Sí
Flujo luminoso	4.250 lm	Mecánicos y de carcasa	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Forma de la bombilla	T5
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38	Peso neto (pieza)	132,000 g
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38	Aprobación y aplicación	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Clase de eficiencia energética	G
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	89 lm/W	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,2 mg
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		

# MASTER TL5 Secura

Consumo energético kWh/1000 h	50 kWh
Número de registro EPREL	423550
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40
Nombre completo del producto	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40
Full EOC	871150095227155


Código de pedido	95227155
Código 12NC	927927684018
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500952271
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	40
Embalaje con código EAN/UPC	8711500952288

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm


## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

# MASTER TL5 Secura

## Vida útil



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

